

Art.-Nr.: 10.01.06.03180



SPB4 30 SI-HD-65 SC080


技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	4.5

真空パッド SPB4は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することができます。

- 真空パッド SPB4: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ、パッド用インサート



デザインデータ SPB4 30 SI-HD-65 SC080

デザインデータ

属性	値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	52.00 mm
外径 D1	31.0 mm
ヘッド径 Dk	24.4 mm
内径d1	19.6 mm
d2	17.0 mm
内径d	16.00 mm
スプリングストロークZ	20.0 mm
径 Ds	30.2 mm
高さ H3	14.40 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.06.03180

 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 080
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	16.00 N
質量	10.60 g
ボリューム	15.610 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	4.5
400 mbarでの吸着力	10.60 N
200 mbarでの吸着力	5.30 N
400mbarでの離脱力	13.00 N
200 mbarでの離脱力	9.90 N
製品ファミリー	SPB4

注記：吸着力：規定の吸着力は、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03180

 発注データ アクセサリ 10.01.06.03180

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594
ふるいラウンド	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320
パッドインサート PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
スタビライザー	SPSE 30	10.01.06.02953
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002