



SPB2 20 SI-40 SW150 P


ベローズ真空パッド SPB2-Pは単品で納品されます。様々なサイズをラインアップしています。

スペアパーツ: 真空パッド SPB2-P、スロットルバルブ
アクセサリ: フィルターメッシュ

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
サイズ	20.00
高さ H	24.30 mm

デザインデータ



属性	値
高さ H2	2.20 mm
高さ H	24.30 mm
外径 D1	20.0 mm
呼び径 dn	1.50 mm
内径d1	11.8 mm
d2	10.2 mm
内径d	8.50 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	19.6 mm
高さ H3	8.20 mm
高さ H5	2.00 mm
径 Dmax(S)	20.5 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d5	7.9 mm

デザインデータ SPB2 20 SI-40 SW150 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03223



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	25.0 mm
離脱力	8.00 N
吸着力（-600mbar）	4.90 N
質量	2.50 g
ボリューム	2.500 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03223



発注データ アクセサリ 10.01.06.03223

Typ	本数
フィルターディスク	FD 16 120
	10.01.06.02565



発注データ スペアパーツ 10.01.06.03223

Typ	本数
流動抵抗	SW 150 P 7.3
	10.05.04.00093



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.03223

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 20 SI-40 P
	10.01.06.03125


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03223