




SPB2 40 SI-55 SW80 P


ベローズ真空パッド SPB2-Pは単品で納品されます。様々なサイズをラインアップしています。

スペアパーツ: 真空パッド SPB2-P、スロットルバルブ
アクセサリ: フィルターメッシュ

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
高さ H	47.00 mm

デザインデータ



属性	値
高さ H2	2.20 mm
高さ H	47.00 mm
外径 D1	43.5 mm
呼び径 dn	0.80 mm
内径d1	15.7 mm
d2	17.8 mm
内径d	12.50 mm
スプリングストロークZ	20.0 mm
径 Ds	42.7 mm
高さ H3	8.20 mm
高さ H5	2.00 mm
径 Dmax(S)	44.6 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d5	11.5 mm

デザインデータ SPB2 40 SI-55 SW80 P

Art.-Nr.: 10.01.06.03224



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	75.0 mm
離脱力	40.00 N
吸着力（-600mbar）	14.90 N
質量	18.50 g
ボリューム	22.000 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03224



発注データ アクセサリ 10.01.06.03224

Typ	本数
フィルターディスク	FD 34 120
	10.01.06.02572



発注データ スペアパーツ 10.01.06.03224

Typ	本数
流動抵抗	SW 80 P 7.3
	10.05.04.00090



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.03224

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 40 SI-55 P
	10.01.06.03126


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03224