

Art.-Nr.: 10.01.06.03246



FG 25 SI-HD-65 N016


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	34,00 mm
Diámetro exterior D1	25,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	10,0 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	18,0 mm
Diámetro Ds	23,0 mm
Altura H3	9,00 mm
Diámetro Dmax(S)	26,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FG 25 SI-HD-65 N016



Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)
FG 25 SI-HD-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.03246



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	19,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,50 N
Peso	4,10 g
Volumen	5,222 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03246



Datos de pedido accesorios 10.01.06.03246

Typ		Número de artículo
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03246