

Art.-Nr.: 10.01.06.03263



SAB2 20 NBR-60 P


2.5段ベローズ真空パッド SAB2-Pは単品で納品されます。材質はニトリルゴム (NBR) およびマークレスゴム (HT1) をラインアップしています。

アクセサリ: フィルターメッシュ (FD)、スロットルバルブ (SW)

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
デザイン	プッシュイン

デザインデータ



デザインデータ SAB2 20 NBR-60 P

属性	価値
高さ H2	2.20 mm
高さ H	24.50 mm
外径 D1	19.7 mm
呼び径 dn	4.70 mm
内径d1	10.6 mm
d2	10.0 mm
内径d	8.50 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	19.1 mm
高さ H3	7.20 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03263



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	13.00 N
吸着力 (-600mbar)	4.70 N
質量	2.5 g
ボリウム	2.600 cm ³
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SAB2

注記：吸着力：吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03263



データアクセサリを注文する 10.01.06.03263

Typ		製品コード
フィルターディスク	FD 16 120	10.01.06.02565
流動抵抗	SW 100 P 7.3	10.05.04.00091
流動抵抗	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
流動抵抗	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
流動抵抗	SW 80 P 7.3	10.05.04.00090


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03263