

Art.-Nr.: 10.01.06.03265




SPB4f 40 SI-55 SC080

真空パッド SPB4fは、パッド、ネジおよび引き込み防止ガードが組付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- 真空パッド SPB4f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ



デザインデータ SPB4f 40 SI-55 SC080

### 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5

### デザインデータ

属性	価値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	52.00 mm
外径 D1	31.6 mm
ヘッド径 Dk	24.4 mm
内径 d1	19.6 mm
d2	15.3 mm
内径 d	16.00 mm
スプリングストローク Z	18.0 mm
径 Ds	39.7 mm
高さ H3	14.40 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03265

 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 080
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	20.40 N
質量	11.3 g
ボリューム	15.120 cm <sup>3</sup>
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
400 mbarでの吸着力	13.60 N
200 mbarでの吸着力	6.80 N
製品ファミリー	SPB4f

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.03265](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03265)

 データアクセサリを注文する 10.01.06.03265

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
ふるいラウンド	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320