

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 50 SI-55 SC090

Art.-Nr.: 10.01.06.03266




SPB4f 50 SI-55 SC090

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPB4f (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz filtrante, abrazadera de tubo



Datos de diseño SPB4f 50 SI-55 SC090

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,00 mm
Altura H	65,00 mm
Diámetro exterior D1	41,6 mm
Diámetro de la cabeza Dk	31,0 mm
Diámetro interior d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Diámetro interior d	20,00 mm
Recorrido de resorte Z	26,0 mm
Diámetro Ds	49,7 mm
Altura H3	16,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03266

1

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 50 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03266



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 090
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	41,00 N
Peso	22,60 g
Volumen	33,110 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	27,30 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	13,70 N
Familia de productos	SPB4f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03266



Datos de pedido accesorios 10.01.06.03266

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
Tamiz redondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03266

2