




SPB4f 50 SI-55 SC090


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPB4f (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessori disponibili: filtro, fascetta



Dati di costruzione SPB4f 50 SI-55 SC090

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	65,00 mm
Diametro esterno D1	41,6 mm
Diametro della testa Dk	31,0 mm
Diametro interno d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Diametro interno d	20,00 mm
Freccia elastica Z	26,0 mm
Diametro Ds	49,7 mm
Altezza H3	16,00 mm
Diametro Dmax(S)	52,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03266

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipple	SC 090
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	41,00 N
Peso	22,60 g
Volume	33,110 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	27,30 N
Forza di presa a -200 mbar	13,70 N
Famiglia di prodotti	SPB4f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03266

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03266**

Typ		Numero articolo
Articolo esterno - ERP-US	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321

