


Art.-Nr.: 10.01.06.03268



SC 080 G1/4-AG

**Dati tecnici**

| Attributo              | Valore   |
|------------------------|----------|
| Tipo di connessione    | 080      |
| Lunghezza L1           | 32,00 mm |
| Diametro nominale dn   | 8,00 mm  |
| Lunghezza di montaggio | 7,50 mm  |
| Attacco del vuoto      | G1/4"-AG |



Dati di costruzione SC 080 G1/4-AG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L1                    | 32,00 mm |
| Lunghezza L2                    | 13,00 mm |
| Lunghezza L                     | 7,50 mm  |
| Diametro esterno D2             | 17,0 mm  |
| Diametro esterno D              | 19,80 mm |
| Diametro nominale dn            | 8,00 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Lunghezza L3                    | 1,50 mm  |

**Dati tecnici**

| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Peso                | 14,9 g    |
| Materiale           | Alluminio |
| Tipo di connessione | 080       |



Schmalz-Connector

## SC 080 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03268



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03268](http://www.schmalz.com/10.01.06.03268)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03268](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03268)