

Schmalz-Connector  
**SC 080 G1/4-AG**




Art.-Nr.: 10.01.06.03268



**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de connexion	080
Longueur L1	32,00 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Longueur d'adaptation	7,50 mm
Raccord de vide	G1/4"-M

SC 080 G1/4-AG



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	32,00 mm
Longueur L2	13,00 mm
Longueur L	7,50 mm
Diamètre extérieur D2	17,0 mm
Diamètre extérieur D	19,80 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Longueur L3	1,50 mm

Données de construction SC 080 G1/4-AG



**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	14,9 g
Matière	Aluminium
Type de connexion	080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03268](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03268)

Schmalz-Connector

## SC 080 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03268



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03268](http://www.schmalz.com/10.01.06.03268)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03268](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03268)