

シュマルツコネクタ
SC 090 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.03269



SC 090 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
接続種類	090
グリップバーの長さ L1	31.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリップバーの長さ	7.50 mm
真空接続口	G1/8-M



デザインデータ SC 090 G1/8-AG

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	31.00 mm
グリップバーの長さ L2	14.00 mm
グリップバーの長さ L	7.50 mm
外径 D2	21.0 mm
外径 D	25.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
グリップバーの長さ L3	2.00 mm



技術資料

属性	価値
質量	28.3 g
材質	アルミ
接続種類	090



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03269

シュマルツコネクタ
SC 090 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03269



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03269



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03269