

Соединитель Schmalz  
**SC 090 G1/8-IG**




Art.-Nr.: 10.01.06.03272



SC 090 G1/8-IG

### Технические данные

| Attribute              | Value    |
|------------------------|----------|
| Тип соединения         | 090      |
| Длина L1               | 37,50 mm |
| Номинальный диаметр dn | 8,60 mm  |
| Длина посадки          | 21,50 mm |
| Вакуумное соединение   | G1/8"-F  |



Конструктивные данные SC 090 G1/8-IG

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Длина L1                  | 37,50 mm |
| Длина L2                  | 14,00 mm |
| Длина L                   | 21,50 mm |
| Наружный диаметр D2       | 21,0 mm  |
| Наружный диаметр D        | 25,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 8,60 mm  |
| Резьба G1                 | G1/8"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 12,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 27,0 mm  |
| Длина L3                  | 2,00 mm  |



### Технические данные

| Attribute      | Value    |
|----------------|----------|
| Вес            | 46,9 g   |
| Материал       | алюминий |
| Тип соединения | 090      |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03272](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03272)

Соединитель Schmalz  
**SC 090 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03272



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03272](http://www.schmalz.com/10.01.06.03272)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03272](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03272)