




技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 042
材質	アルミ
グリッパーの長さ L1	17.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ	5.00 mm
スレッドG1	G1/8-AG

SA-NIP N042 G1/8-AG DN400



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	17.00 mm
グリッパーの長さ L2	4.50 mm
グリッパーの長さ L	5.00 mm
外径 D2	7.5 mm
外径 D	8.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッドG1	G1/8-AG
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
グリッパーの長さ L3	0.50 mm

デザインデータ SA-NIP N042 G1/8-AG DN400

技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 042
材質	アルミ

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

接続ニップル (取付ネジ)

SA-NIP N042 G1/8-AG DN400



Art.-Nr.: 10.01.06.03370



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03370



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03370