

Art.-Nr.: 10.01.06.03379



SPB4 40 SI-HD-65 SC090


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5

真空パッド SPB4は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- 真空パッド SPB4: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ、パッド用インサート



デザインデータ SPB4 40 SI-HD-65 SC090

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	14.00 mm
高さ H	65.60 mm
外径 D1	41.0 mm
ヘッド径 Dk	31.0 mm
内径d1	24.8 mm
d2	23.0 mm
内径d	20.00 mm
スプリングストロークZ	27.0 mm
径 Ds	40.5 mm
高さ H3	16.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.06.03379



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 090
真空パッドの材質	シリコンSI-HD
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	25.00 N
質量	21.30 g
ボリューム	35.740 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
400 mbarでの吸着力	16.60 N
200 mbarでの吸着力	8.30 N
400mbarでの離脱力	23.00 N
200 mbarでの離脱力	14.10 N
製品ファミリー	SPB4

注記：吸着力：規定の吸着力は、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03379



発注データ アクセサリ 10.01.06.03379

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
シュマルツコネクタ	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
シュマルツコネクタ	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
シュマルツコネクタ	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
シュマルツコネクタ	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
シュマルツコネクタ	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
シュマルツコネクタ	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
シュマルツコネクタ	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
ふるいラウンド	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
パッドインサート PE	SPI 32 PE SPB4-40	10.01.06.02856
スタビライザー	SPSE 40	10.01.06.02954
ホースクランプ	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003

