




SPB4 50 SI-HD-65 SC090

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4 (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis, collier de serrage, insert de ventouse



Données de construction SPB4 50 SI-HD-65 SC090

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,00 mm
Hauteur H	76,00 mm
Diamètre extérieur D1	51,0 mm
Diamètre de la tête Dk	31,0 mm
Diamètre intérieur d1	24,8 mm
d2	30,0 mm
Diamètre intérieur d	20,00 mm
Allongement du ressort Z	36,5 mm
Diamètre Ds	50,3 mm
Hauteur H3	16,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Ventouse à soufflets SI-HD (ronde)

SPB4 50 SI-HD-65 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03380



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 090
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	49,50 N
Poids propre	35,40 g
Volume	64,550 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	33,00 N
Force d'aspiration à -200 mbar	16,50 N
Force de rupture à -400 mbar	37,00 N
Force de rupture à -200 mbar	22,00 N
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03380



Données de commande accessoires 10.01.06.03380

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-IG	10.01.06.02596
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-AG	10.01.06.03269
Schmalz-Connector	SC 090 G1/8-IG	10.01.06.03272
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274
Tamis (rond)	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Schmalz Pad Insert PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916
Collier de serrage	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03380

2