




SPB2 50 ED-65 SC050

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	50.00
高さ H	55.90 mm



デザインデータ SPB2 50 ED-65 SC050

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	7.00 mm
高さ H	55.90 mm
外径 D1	52.2 mm
ヘッド径 Dk	23.5 mm
内径d1	17.3 mm
d2	27.1 mm
内径d	11.00 mm
スプリングストロークZ	32.0 mm
径 Ds	51.3 mm
高さ H3	11.60 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03413



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 050
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	61.80 N
吸着力 (-600mbar)	34.60 N
質量	18.3 g
水平方向の力	28.5 N
ボリューム	51.800 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03413



データアクセサリを注文する 10.01.06.03413

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488
真空パッドインサート PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
シュマルツコネクタ	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
シュマルツコネクタ	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03413