

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03414




SC 040 G1/4-AG

技術資料

属性	価値
接続種類	040
呼び径 dn	4.10 mm
グリッパーの長さ	6.00 mm
真空接続口	G1/4-M

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	22.70 mm
グリッパーの長さ L2	4.80 mm
グリッパーの長さ L	6.00 mm
外径 D2	8.0 mm
外径 D	10.30 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm



デザインデータ SC 040 G1/4-AG



技術資料

属性	価値
接続	G1/4-M



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03414

シュマルツコネクタ
SC 040 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03414



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03414



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03414