

Art.-Nr.: 10.01.06.03442



FGA 6 SI-HD-65 N004


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	6.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.00 mm
Yükseklik H	9.00 mm
Dış çap D1	7.5 mm
Kafa çapı Dk	7.2 mm
İç çap d1	5.8 mm
d2	3.0 mm
İç çap d	3.70 mm
Yay stroku Z	2.0 mm
Çap Ds	5.7 mm
Yükseklik H3	3.20 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri FGA 6 SI-HD-65 N004

Art.-Nr.: 10.01.06.03442

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0.40 N
Ağırlık	0.2 g
Boyut	6.00
Körük Sayısı	1.5
Ürün ailesi	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03442

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03442**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N004 M5-AG DN200
Vantuz bağlantı nipeli	SA-NIP N004 M5-IG DN200

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03442