

Art.-Nr.: 10.01.06.03453



SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/8"-M

真空パッド SPB2は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: パッド用インサート SPI



デザインデータ SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.30 mm
外径 D1	22.1 mm
呼び径 dn	4.00 mm
d2	12.0 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm
スプリングストローク Z	13.0 mm
径 Ds	21.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03453



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	15.70 N
吸着力 (-600mbar)	6.80 N
質量	6.5 g
水平方向の力	8.4 N
ボリューム	4.200 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03453



データアクセサリを注文する 10.01.06.03453

Typ	製品コード
真空パッドインサート PA	SPI 20 PA SPB2-20 10.01.06.04041



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03453

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03453

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 20 ED-65 SC040 10.01.06.03409


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03453