

Art.-Nr.: 10.01.06.03456




SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

真空パッド SPB2は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: パッド用インサート SPI



デザインデータ SPB2 25 ED-65 G1/8-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/8"-F

デザインデータ

属性	価値
高さ H	44.90 mm
外径 D1	27.2 mm
呼び径 dn	4.00 mm
d2	14.5 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW2	4.0 mm
スプリングストローク Z	17.0 mm
径 Ds	26.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03456


 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	20.10 N
吸着力 (-600mbar)	9.90 N
質量	8.6 g
水平方向の力	9.1 N
ポリウム	7.600 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03456


 データアクセサリを注文する 10.01.06.03456

Typ	製品コード
真空パッドインサート PA	SPI 25 PA SPB2-25 10.01.06.04042


 スペアパーツの注文データ 10.01.06.03456

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG 10.01.06.02482


 摩耗部品の注文データ 10.01.06.03456

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 25 ED-65 SC040 10.01.06.03410