



SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

Technische Daten


Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	2,5
Gewinde G1	G1/8"-AG

Der Sauggreifer SPB2 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ SPB2 - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2, Anbindungselement (Schmalz-Connector)

Verfügbares Zubehör: Saugereinsätze SPI



Konstruktionsdaten SPB2 30 ED-65 G1/8-AG

Konstruktionsdaten

Höhe H	42,20 mm
Außendurchmesser D1	32,2 mm
Nennendurchmesser dn	4,00 mm
d2	16,9 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewindelänge LG1	7,5 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Schlüsselweite SW2	4,0 mm
Federweg Z	20,0 mm
Durchmesser Ds	31,4 mm
Durchmesser Dmax(S)	34,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03457

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	30,0 mm
Abreißkraft	28,40 N
Saugkraft (-600mbar)	14,40 N
Gewicht	9,50 g
Querkraft	12,8 N
Volumen	12,400 cm ³
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	2,5
Produktfamilie	SPB2

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -600 mbar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

**Bestelldaten Zubehör 10.01.06.03457**

Typ	Artikelnummer
Schmalz Pad Insert PA	SPI 30 PA SPB2-30 10.01.06.04043

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.03457**

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.06.03457**

Typ	Artikelnummer
Balgsauger (rund)	SPB2 30 ED-65 SC040 10.01.06.03411

