

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03458



SPB2 30 ED-65 G1/8-IG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	2.5
Diş G1	G1/8"-F

Vantuz SPB2 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: ped eki SPI



Tasarım verileri SPB2 30 ED-65 G1/8-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	50.20 mm
Diş çap D1	32.2 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
d2	16.9 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW2	4.0 mm
Yay stroku Z	20.0 mm
Çap Ds	31.4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03458

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03458



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	28.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	14.40 N
Ağırlık	10.5 g
Yanal kuvvet	12.8 N
Cilt	12.400 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	SPB2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03458



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03458

Typ	Ürün numarası
Schmalz Ped Ekleme PA	SPI 30 PA SPB2-30
	10.01.06.04043



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03458

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03458

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 30 ED-65 SC040
	10.01.06.03411



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03458