

Art.-Nr.: 10.01.06.03460




SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

真空パッド SPB2は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: パッド用インサート SPI



デザインデータ SPB2 40 ED-65 G1/4-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/4"-F

デザインデータ

属性	価値
高さ H	62.20 mm
外径 D1	42.2 mm
呼び径 dn	6.10 mm
d2	22.9 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	6.0 mm
スプリングストローク Z	25.0 mm
径 Ds	41.3 mm

ベローズ真空吸着パッド SPB2 40 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03460

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	60.0 mm
離脱力	40.50 N
吸着力 (-600mbar)	24.80 N
質量	25.0 g
水平方向の力	20.3 N
ボリューム	27.900 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記: 吸着力: 吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.06.03460

データアクセサリを注文する 10.01.06.03460

Typ		製品コード
真空パッドインサート PA	SPI 40 PA SPB2-40	10.01.06.04044
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/8-AG MOD	10.01.06.02849

スペアパーツの注文データ 10.01.06.03460

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

摩耗部品の注文データ 10.01.06.03460

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 40 ED-65 SC050	10.01.06.03412