

Art.-Nr.: 10.01.06.03461



SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:


- Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G1/4"-MA



Datos de diseño SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	63,10 mm
Diámetro exterior D1	52,2 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	27,1 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	6,0 mm
Recorrido de resorte Z	32,0 mm
Diámetro Ds	51,3 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03461



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	61,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	34,60 N
Peso	30,9 g
Fuerza lateral	28,5 N
Volumen	51,800 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	SPB2

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03461



Pedir accesorios de datos 10.01.06.03461

Typ		n
Schmalz Pad Insert PA	SPI 50 PA SPB2-50	10.01.06.04045
Resistencia al flujo	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	SC-SW 240 6	10.05.04.00101



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03461

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03461

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03461



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03461

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 50 ED-65 SC050	10.01.06.03413



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03461