

Art.-Nr.: 10.01.06.03462



SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

技術資料


属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/4"-F

真空パッド SPB2は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2: 様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: パッド用インサート SPI



デザインデータ SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	73.10 mm
外径 D1	52.2 mm
呼び径 dn	6.10 mm
d2	27.1 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW2	6.0 mm
スプリングストロークZ	32.0 mm
径 Ds	51.3 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03462



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	61.80 N
吸着力 (-600mbar)	34.60 N
質量	32.8 g
水平方向の力	28.5 N
ボリューム	51.800 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記：吸着力：吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03462



データアクセサリを注文する 10.01.06.03462

Typ	製品コード
真空パッドインサート PA	SPI 50 PA SPB2-50 10.01.06.04045



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03462

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG MOD 10.01.06.02488



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03462

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2 50 ED-65 SC050 10.01.06.03413

