

Art.-Nr.: 10.01.06.03489



SPB1 10 ED-65 M5-AG

パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB1: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB1、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ、円形)、真空パッド用インサート

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	1.5
スレッドG1	M5-M



デザインデータ SPB1 10 ED-65 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	17.10 mm
呼び径 dn	1.80 mm
d2	5.6 mm
スレッドG1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	9.8 mm
径 Dmax(S)	11.3 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03489


 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	5.0 mm
離脱力	4.00 N
吸着力 (-600mbar)	1.50 N
質量	1.6 g
水平方向の力	2.0 N
ポリウム	0.454 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SPB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03489


 データアクセサリを注文する 10.01.06.03489

Typ	製品コード
真空パッドインサート PA	SPI 8 PA SPB1-10 10.01.06.03710


 スペアパーツの注文データ 10.01.06.03489

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG 10.01.06.02802


 摩耗部品の注文データ 10.01.06.03489

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB1 10 ED-65 SC030 10.01.06.02782