

Art.-Nr.: 10.01.06.03502

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/4"-MA


SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	43,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	38,6 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	22,0 mm
Diámetro Ds	61,4 mm
Diámetro Dmax(S)	69,6 mm

Datos de diseño SPB1 60 ED-65 G1/4-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502

Art.-Nr.: 10.01.06.03502

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	100,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	78,00 N
Peso	33,2 g
Fuerza lateral	49,4 N
Volumen	49,240 cm ³
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03502

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03502**

Typ	n
Tamiz redondo	10.07.01.00308
Resistencia al flujo	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	10.05.04.00101

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03502**

Typ	n
Schmalz-Connector	10.01.06.02487


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 60 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03502



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03502

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 60 ED-65 SC050	10.01.06.02457



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502