

Art.-Nr.: 10.01.06.03504



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/4"-MA


SPB1 80 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	53,90 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	56,0 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	23,5 mm
Diámetro Ds	81,4 mm
Diámetro Dmax(S)	88,0 mm

Datos de diseño SPB1 80 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03504

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	70,0 mm
Fuerza de arranque	200,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	166,00 N
Peso	74,4 g
Fuerza lateral	59,0 N
Volumen	98,358 cm <sup>3</sup>
Tamaño	80,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03504](http://www.schmalz.com/10.01.06.03504)

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03504**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00364
Resistencia al flujo	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03504**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 065 G1/4-AG L MOD	10.01.06.03193



Ventosa de fuelle (redonda)

## SPB1 80 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03504



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03504

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 80 ED-65 SC065	10.01.06.03071



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03504](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03504)