



SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

真空パッド SPB4は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB4: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ、パッド用インサート

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	4.5
スレッドG1	G1/4"-M



デザインデータ SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	48.40 mm
呼び径 dn	8.00 mm
d2	13.5 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	10.0 mm
径 Ds	21.4 mm
径 Dmax(S)	24.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03515



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
離脱力	11.00 N
吸着力 (-600mbar)	8.00 N
質量	20.7 g
ボリウム	7.900 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	SPB4

注記: 吸着力: 規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径: ホース径: 推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.06.03515



データアクセサリを注文する 10.01.06.03515

Typ	製品コード
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002
パッドインサート PE	SPI 16 PE SPB4-20 10.01.06.02915



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03515

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03515

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB4 20 SI-55 SC080 10.01.06.02588


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03515