

Art.-Nr.: 10.01.06.03522



SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

## 技術資料


| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 30.00        |
| 折りたたみ式本数     | 4.5          |
| スレッドG1       | G3/8"-M      |

真空パッド SPB4は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB4: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ、パッド用インサート



デザインデータ SPB4 30 SI-55 G3/8-AG

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 59.50 mm |
| 呼び径 dn      | 10.30 mm |
| d2          | 17.0 mm  |
| スレッドG1      | G3/8"-M  |
| グリッパの長さ LG1 | 10.0 mm  |
| スパナサイズ SW1  | 22.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 20.0 mm  |
| 径 Ds        | 30.2 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 31.5 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03522



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 9.0 mm                 |
| 離脱力            | 22.00 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 16.00 N                |
| 質量             | 27.4 g                 |
| ボリューム          | 15.610 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 30.00                  |
| 折りたたみ式本数       | 4.5                    |
| 製品ファミリー        | SPB4                   |

注記: 吸着力: 規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径: ホース径: 推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: [www.schmalz.co.jp/10.01.06.03522](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03522)



## データアクセサリを注文する 10.01.06.03522

| Typ         |                   | 製品コード          |
|-------------|-------------------|----------------|
| ホースクランプ     | SSB 16-27 ST-VZ   | 10.07.10.00002 |
| パッドインサート PE | SPI 24 PE SPB4-30 | 10.01.06.02855 |
| スタビライザー     | SPSE 30           | 10.01.06.02953 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.06.03522

| Typ       |                | 製品コード          |
|-----------|----------------|----------------|
| シュマルツコネクタ | SC 080 G3/8-AG | 10.01.06.02593 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.06.03522

| Typ         |                     | 製品コード          |
|-------------|---------------------|----------------|
| ベローズ真空吸着パッド | SPB4 30 SI-55 SC080 | 10.01.06.02589 |

