

Art.-Nr.: 10.01.06.03524



SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

真空パッド SPB4は、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB4: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ、パッド用インサート

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	4.5
スレッドG1	G1/4"-F



デザインデータ SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	69.50 mm
呼び径 dn	11.00 mm
d2	17.0 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	20.0 mm
径 Ds	30.2 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03524



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
離脱力	22.00 N
吸着力 (-600mbar)	16.00 N
質量	27.5 g
ボリウム	15.610 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	SPB4

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03524



データアクセサリを注文する 10.01.06.03524

Typ		製品コード
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
パッドインサート PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
スタビライザー	SPSE 30	10.01.06.02953



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03524

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03524

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB4 30 SI-55 SC080	10.01.06.02589


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03524