


Art.-Nr.: 10.01.06.03535

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	G1/4"-HE


SPB4 50 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas

**Datos de diseño**

Altura H	97,50 mm
Diámetro nominal dn	11,40 mm
d2	30,0 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	36,5 mm
Diámetro Ds	50,3 mm
Diámetro Dmax(S)	51,5 mm

Datos de diseño SPB4 50 SI-55 G1/4-IG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03535

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03535

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de arranque	62,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	49,50 N
Peso	76,00 g
Volumen	64,550 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.03535**

Typ		Número de artículo
Tamiz redondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	SPI 42 PE SPB4-50	10.01.06.02916

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03535**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.03535**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB4 50 SI-55 SC090	10.01.06.02613

