




SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

真空パッド SPB4fは、パッド、ネジおよび引き込み防止ガードが組付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB4f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB4f、接続ニップル (取付ネジ) SC

アクセサリ: フィルターメッシュ、ホースクランプ



デザインデータ SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	4.5
スレッドG1	G3/8"-F

デザインデータ

属性	価値
高さ H	57.50 mm
呼び径 dn	11.00 mm
d2	12.3 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパンサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	11.0 mm
径 Ds	30.7 mm
径 Dmax(S)	32.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03543



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
離脱力	21.20 N
吸着力 (-600mbar)	12.80 N
質量	23.7 g
ボリューム	5.988 cm ³
折りたたみ式本数	4.5
400 mbarでの吸着力	8.50 N
200 mbarでの吸着力	4.30 N
製品ファミリー	SPB4f

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03543



データアクセサリを注文する 10.01.06.03543

Typ	製品コード
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03543

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594
ベローズ真空吸着パッド	SPB4f 30 SI-55 SC080 10.01.06.03264


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03543