


Art.-Nr.: 10.01.06.03553



SPB4f 50 SI-55 G1/2-AG

Datos técnicos


Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	G1/2"-MA

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo



Datos de diseño SPB4f 50 SI-55 G1/2-AG

Datos de diseño

Altura H	72,50 mm
Diámetro nominal dn	15,00 mm
d2	21,0 mm
Rosca G1	G1/2"-MA
Longitud de rosca LG1	14,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	26,0 mm
Diámetro Ds	49,7 mm
Diámetro Dmax(S)	52,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03553

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de arranque	35,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	41,00 N
Peso	44,10 g
Volumen	33,110 cm ³
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	27,30 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	13,70 N
Familia de productos	SPB4f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.03553**

Typ		Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03553**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/2-AG	10.01.06.02595
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB4f 50 SI-55 SC090	10.01.06.03266

