


SPB2f 40 SI-55 SC080

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	37.00 mm
外径 D1	31.6 mm
ヘッド径 Dk	24.4 mm
内径d1	19.6 mm
d2	15.3 mm
内径d	16.00 mm
スプリングストロークZ	7.0 mm
径 Ds	39.7 mm
高さ H3	14.40 mm



デザインデータ SPB2f 40 SI-55 SC080

Art.-Nr.: 10.01.06.03559



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 080
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
吸着力 (-600mbar)	20.40 N
質量	8.3 g
ボリューム	12.887 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	13.60 N
200 mbarでの吸着力	6.80 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03559



データアクセサリを注文する 10.01.06.03559

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
ふるいラウンド	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03559