


Сильфонная присоска (круглая)
SPB2f 50 SI-55 SC090




Art.-Nr.: 10.01.06.03560



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	50,00
Количество складок	2,5
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SPB2f 50 SI-55 SC090



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	14,00 mm
Высота H	45,60 mm
Наружный диаметр D1	41,6 mm
Диаметр головки Dk	31,0 mm
Внутренний диаметр d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Внутренний диаметр d	20,00 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Диаметр Ds	49,7 mm
Высота H3	16,00 mm

Конструктивные данные SPB2f 50 SI-55 SC090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03560

Сильфонная присоска (круглая)
SPB2f 50 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03560



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 090
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	41,00 N
Вес	16,4 g
Объем	26,452 cm ³
размер	50,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	27,30 N
Всасывающая сила при -200 мбар	13,70 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03560



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.03560

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Соединитель Schmalz	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Соединитель Schmalz	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Соединитель Schmalz	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03560