


SPB2f 50 SI-55 SC090

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	14.00 mm
高さ H	45.60 mm
外径 D1	41.6 mm
ヘッド径 Dk	31.0 mm
内径d1	24.8 mm
d2	21.0 mm
内径d	20.00 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	49.7 mm
高さ H3	16.00 mm

デザインデータ SPB2f 50 SI-55 SC090

Art.-Nr.: 10.01.06.03560



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 090
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
吸着力 (-600mbar)	41.00 N
質量	16.4 g
ボリウム	26.452 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	27.30 N
200 mbarでの吸着力	13.70 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03560



データアクセサリを注文する 10.01.06.03560

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 090 NPT1/4-AG 10.01.06.03666
シュマルツコネクタ	SC 090 NPT1/4-IG 10.01.06.03667
シュマルツコネクタ	SC 090 NPT3/8-AG 10.01.06.03668
シュマルツコネクタ	SC 090 NPT3/8-IG 10.01.06.03669
ふるいラウンド	SIEB 19.5x1 MS-A2 103 10.07.01.00321


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03560