


SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	35 x 15
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	35.00 mm
幅B1	15.00 mm
高さ H2	5.00 mm
高さ H	13.00 mm
グリッパーの長さ Lk	28.50 mm
内径d1	11.0 mm
内径d	8.30 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
真空パッド幅 Bs	14.60 mm
Ls	34.60 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03625



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040-AR
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
吸着力 (-600mbar)	12.60 N
質量	1.7 g
サイズ (LxW)	35 x 15
ボリューム	2.139 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
400 mbarでの吸着力	8.40 N
200 mbarでの吸着力	4.20 N
製品ファミリー	SPOB1f
最小ワーク幅	10.0 mm

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03625



データアクセサリを注文する 10.01.06.03625

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 040-AR NPT1/8-AG MOD 10.01.06.02581



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03625