




SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 25
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	60.00 mm
幅B1	25.00 mm
高さ H2	6.90 mm
高さ H	23.00 mm
グリッパーの長さ Lk	46.90 mm
内径d1	17.3 mm
内径d	12.40 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
真空パッド幅 Bs	24.50 mm
Ls	59.50 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03626



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 050-AR
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	8.0 mm
吸着力 (-600mbar)	36.60 N
質量	6.7 g
サイズ (LxW)	60 x 25
ボリューム	11.535 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
400 mbarでの吸着力	24.40 N
200 mbarでの吸着力	12.20 N
製品ファミリー	SPOB1f
最小ワーク幅	20.0 mm

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03626



データアクセサリを注文する 10.01.06.03626

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
シュマルツコネクタ	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

