


SPB2f 30 SI-55 SC080

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	30,00
Körük Sayısı	2,5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri SPB2f 30 SI-55 SC080

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	13,00 mm
Yükseklik H	32,30 mm
Dış çap D1	24,4 mm
Kafa çapı Dk	22,0 mm
İç çap d1	19,6 mm
d2	7,2 mm
İç çap d	16,00 mm
Yay stroku Z	5,0 mm
Çap Ds	30,0 mm
Yükseklik H3	14,40 mm
Çap Dmax(S)	32,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03643

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 080
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	12,80 N
Ağırlık	5,50 g
Cilt	7,183 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	2,5
400 mbar'da emme kuvveti	8,50 N
200 mbar'da emme kuvveti	4,30 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03643

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03643**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT1/4-AG
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT1/4-IG
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT3/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 080 NPT3/8-IG
Elek, yuvarlak	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03643