

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03646




SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ SPB2f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector



Konstruktionsdaten SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	2,5
Gewinde G1	G1/8"-AG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	44,50 mm
Nenndurchmesser dn	4,00 mm
d2	15,3 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewindelänge LG1	7,5 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	7,0 mm
Durchmesser Ds	39,7 mm
Durchmesser Dmax(S)	42,0 mm



Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03646



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	20,40 N
Gewicht	25,70 g
Volumen	12,887 cm ³
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	2,5
Saugkraft bei -400 mbar	13,60 N
Saugkraft bei -200 mbar	6,80 N
Produktfamilie	SPB2f

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.03646



Bestelldaten Zubehör 10.01.06.03646

Typ	Artikelnummer
Schlauchschielle	SSB 16-27 ST-VZ



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.03646

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.06.03646

Typ	Artikelnummer
Balgsauger (rund)	SPB2f 40 SI-55 SC080

