


Art.-Nr.: 10.01.06.03647




SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ SPB2f - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector



Konstruktionsdaten SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	2,5
Gewinde G1	G1/8"-IG

Konstruktionsdaten

Höhe H	54,50 mm
Nenn Durchmesser dn	8,60 mm
d2	15,3 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	7,0 mm
Durchmesser Ds	39,7 mm
Durchmesser Dmax(S)	42,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03647

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	20,40 N
Gewicht	32,50 g
Volumen	12,887 cm ³
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	2,5
Saugkraft bei -400 mbar	13,60 N
Saugkraft bei -200 mbar	6,80 N
Produktfamilie	SPB2f

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.06.03647**

Typ	Artikelnummer
Schlauchschele	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.03647**

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG
	10.01.06.03270

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.06.03647**

Typ	Artikelnummer
Balgsauger (rund)	SPB2f 40 SI-55 SC080
	10.01.06.03559

