



SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG


## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura                          | 40,00        |
| Numero di pieghe                | 2,5          |
| Filettatura G1                  | G3/8"-AG     |

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Dati di costruzione SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 44,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 10,30 mm |
| d2                              | 15,3 mm  |
| Filettatura G1                  | G3/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 7,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 39,7 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 42,0 mm  |

Ventosa a soffiETTO (tonda)

## SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03650



### Dati tecnici

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 9,0 mm                 |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 20,40 N                |
| Peso                                       | 23,6 g                 |
| Volume                                     | 12,887 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 40,00                  |
| Numero di pieghe                           | 2,5                    |
| Forza di presa a -400 mbar                 | 13,60 N                |
| Forza di presa a -200 mbar                 | 6,80 N                 |
| Famiglia di prodotti                       | SPB2f                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03650](http://www.schmalz.com/10.01.06.03650)



### Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03650

| Typ      | codice articolo |
|----------|-----------------|
| Fascetta | SSB 16-27 ST-VZ |
|          | 10.07.10.00002  |



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03650

| Typ               | codice articolo |
|-------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 080 G3/8-AG  |
|                   | 10.01.06.02593  |



### Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03650

| Typ                         | codice articolo      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ventosa a soffiETTO (tonda) | SPB2f 40 SI-55 SC080 |
|                             | 10.01.06.03559       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03650](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03650)