




SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

真空パッド SPB2fは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB2f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2f、接続ニップル (取付ネジ)

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G3/8"-F

デザインデータ



属性	価値
高さ H	54.50 mm
呼び径 dn	11.00 mm
d2	15.3 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	7.0 mm
径 Ds	39.7 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm

デザインデータ SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03651



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
吸着力 (-600mbar)	20.40 N
質量	24.9 g
ボリューム	12.887 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	13.60 N
200 mbarでの吸着力	6.80 N
製品ファミリー	SPB2f

注記: 吸着力: 規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径: ホース径: 推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.06.03651



データアクセサリを注文する 10.01.06.03651

Typ	製品コード
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03651

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03651

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	SPB2f 40 SI-55 SC080 10.01.06.03559


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.03651