

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03656



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	2,5
Diş G1	G3/8"-M

SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	53,10 mm
Nominal çap dn	10,30 mm
d2	21,0 mm
Diş G1	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	27,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	49,7 mm
Çap Dmax(S)	52,0 mm

Tasarım verileri SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03656

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03656



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	41,00 N
Ağırlık	38,00 g
Cilt	26,452 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	2,5
400 mbar'da emme kuvveti	27,30 N
200 mbar'da emme kuvveti	13,70 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03656



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03656

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 19.5x1 MS-A2 103
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03656

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-AG



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03656

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2f 50 SI-55 SC090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03656