

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03698



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	30,00
Körük Sayısı	2,5
Diş G1	G1/8"-M

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

Vantuz SPB2f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB2f tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2f, Schmalz-Connector



Tasarım verileri

Yükseklik H	39,80 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
d2	7,2 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	5,0 mm
Çap Ds	30,0 mm
Çap Dmax(S)	32,0 mm

Tasarım verileri SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03698

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03698



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	12,80 N
Ağırlık	22,90 g
Cilt	7,183 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	2,5
400 mbar'da emme kuvveti	8,50 N
200 mbar'da emme kuvveti	4,30 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03698

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03698

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/8-AG
	10.01.06.03142



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03698

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2f 30 SI-55 SC080
	10.01.06.03643



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03698