

Art.-Nr.: 10.01.06.03698



技術資料


真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G1/8"-M

SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG

真空パッド SPB2fは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPB2f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2f、接続ニップル (取付ネジ)




デザインデータ

高さ H	39.80 mm
呼び径 dn	4.00 mm
d2	7.2 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	32.0 mm

デザインデータ SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03698

 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
吸着力 (-600mbar)	12.80 N
質量	22.90 g
ボリューム	7.183 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	8.50 N
200 mbarでの吸着力	4.30 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.06.03698

Typ		本数
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.03698

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142

 発注データ ウェアパーツ 10.01.06.03698

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SPB2f 30 SI-55 SC080	10.01.06.03643