

Art.-Nr.: 10.01.06.03702



SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG

真空パッド SPB2fは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPB2f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPB2f、接続ニップル (取付ネジ)

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
スレッドG1	G3/8"-M

デザインデータ



属性	価値
高さ H	39.80 mm
呼び径 dn	10.30 mm
d2	7.2 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	32.0 mm

デザインデータ SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03702



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
吸着力 (-600mbar)	12.80 N
質量	20.90 g
ボリューム	7.183 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	8.50 N
200 mbarでの吸着力	4.30 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03702



発注データ アクセサリ 10.01.06.03702

Typ	本数
ホースクランプ	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



発注データ スペアパーツ 10.01.06.03702

Typ	本数
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-AG
	10.01.06.02593



発注データ ウェアパーツ 10.01.06.03702

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	SPB2f 30 SI-55 SC080
	10.01.06.03643

