

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	3.00
Körük Sayısı	2.5
Bağlantı	M5-M
Vakum bağlantısı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	10.20 mm
Nominal çap dn	1.00 mm
d2	1.8 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	4.5 mm
Anahtar boyutu SW1	7.0 mm
Yay stroku Z	1.1 mm
Çap Ds	3.0 mm
Çap Dmax(S)	4.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03719

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4.0 mm
Çekme kuvveti	0.40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.15 N
Ağırlık	0.7 g
Cilt	0.022 cm ³
Boyut	3.00
Körük Sayısı	2.5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03719

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03719**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N055 M5-AG DN100
	10.01.01.13084

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03719**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 3 NBR-CO-55 N055
	10.01.06.03706

