

Art.-Nr.: 10.01.06.04051




SDC1 50 PU 30/60 N044

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	29,20 mm
Diámetro exterior D1	52,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	28,0 mm
Diámetro interior d1	14,0 mm
d2	30,0 mm
Diámetro interior d	10,50 mm
Recorrido de resorte Z	13,5 mm
Diámetro Ds	50,0 mm
Altura H3	15,00 mm



Datos de diseño SDC1 50 PU 30/60 N044



Art.-Nr.: 10.01.06.04051

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de arranque	93,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	42,40 N
Volumen	21,400 cm ³
Tamaño	50,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04051

